


Garant**Upínací držák eco-VARIO-LINE, levý, Výška stopky h: 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273871 16
GTIN	4045197702258
Třída artiklu	21W

Popis**Vhodné pro:**

Držák destiček eco č. 273875.

Rozsah dodávky:

Včetně montážních šroubů.

Upozornění:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 317900 – 319886.

 $L = L_1 + L_3$ (držák destiček eco).

Vnitřní chlazení: ano

Funkční šířka L_4 : 21 mm L_1 : 78 mm L_2 : 24,5 mm

Šroub: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

Technický popis

Výška stopky h	16 mm
L_2	24,5 mm
L_1	78 mm
Funkční šířka L_4	21 mm
Šroub	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Řada	Eco

Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Držák

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Upínací šroub Typ 9	279815 9
Upínací šroub	279910
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500