


Garant**Upínací držák eco-VARIO-LINE, levý, Výška stopky h: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273871 20
GTIN	4045197702265
Třída artiklu	21W

Popis**Vhodné pro:**

Držák destiček eco č. 273875.

Rozsah dodávky:

Včetně montážních šroubů.

Upozornění:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 317900 – 319886.

 $L = L_1 + L_3$ (držák destiček eco).

Vnitřní chlazení: ano

Funkční šířka L_4 : 25 mm L_1 : 93,5 mm L_2 : 24,5 mm

Šroub: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

Technický popis

Funkční šířka L_4	25 mm
Výška stopky h	20 mm
Šroub	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
L_2	24,5 mm
L_1	93,5 mm
Řada	Eco

Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Držák

Příslušenství

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
Upínací šroub	279910
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Upínací šroub Typ 9	279815 9