


Garant**Upínací držák eco-VARIO-LINE, levý, Výška stopky h: 25mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 273871 25 |
| GTIN | 4045197702272 |
| Třída artiklu | 21W |

Popis**Vhodné pro:**

Držák destiček eco č. 273875.

Rozsah dodávky:

Včetně montážních šroubů.

Upozornění:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 317900 – 319886.

 $L = L_1 + L_3$ (držák destiček eco).

Vnitřní chlazení: ano

Funkční šířka L_4 : 30 mm L_1 : 95,5 mm L_2 : 24,5 mm

Šroub: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

Technický popis

| | |
|---------------------|-------------------------|
| L_1 | 95,5 mm |
| Výška stopky h | 25 mm |
| Funkční šířka L_4 | 30 mm |
| Šroub | 279815 9 (TX25; 6,0 Nm) |
| L_2 | 24,5 mm |
| Řada | Eco |

| | |
|------------------|-------|
| Způsob použití | levý |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Druh produktu | Držák |

Příslušenství

| | |
|--|-------------|
| PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX10 | 674248 TX10 |
| Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm | 659906 500 |
| Upínací šroub | 279910 |
| Upínací šroub Typ 9 | 279815 9 |