

Garant**Upínací trn, PSC 50 krátký, Ø upnutí D1: 25mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 308501 25 |
| GTIN | 4045197703392 |
| Třída artiklu | 31C |

Popis**Provedení:**

- S otvorem pro čip RFID / Balluff.
- Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
- Funkční plochy vnitřního obrysu PSC jsou opracované.

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 typ B a DIN 6535 typ HB.

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro vnitřní chlazení č. 309885, nástrčný klíč č. 309893.

Upozornění:

Vhodná redukce z PSC 63 na PSC 40 nebo PSC 50 č. 318892.

Vhodné redukční pouzdro z SK 40, příp. HSK 63 na PSC 40 nebo PSC 50 na poptávku.

Vhodné redukční pouzdro z SK 50, příp. HSK 100 na PSC 63 nebo PSC 80 na poptávku.

Vhodná prodloužení pod č. 318894, č. 318895 a č. 318896.

Technický popis

| | |
|--------------------------|---------------|
| Upínací Ø D ₁ | 25 mm |
| Délka vyložení rozměr A | 80 mm |
| Vnější Ø D | 65 mm |
| Upnutí | PSC 50 krátký |
| Norma pro upínání | ISO 26623-1 |

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Vnitřní chlazení | ano |
| Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min ⁻¹ |
| Obvodová házivost | ≤ 3 μm |
| Strategie obrábění | HPC |
| Strategie obrábění | HSC |
| Druh produktu | Upínací trn |

Příslušenství

| | |
|--|--------------|
| Prodloužení PSC-50 / PSC-50 Rozměr A 80 mm | 318895 80 |
| PSC redukce PSC1 / PSC2 63/50 | 318892 63/50 |