

Garant**Kleštinový upínací trn ER, PSC 50 krátký, Pro velikost upínací kleštiny ER: 25****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	308514 25
GTIN	4045197703231
Třída artiklu	31C

Popis**Provedení:**

- S otvorem pro čip RFID / Balluff.
- Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
- Funkční plochy vnitřního obrysu PSC jsou opracované.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v kleštinách ER dle DIN 6499 typ A a B.

Rozsah dodávky:

Včetně High-Speed upínací matice s povlakem.

Zvláštní příslušenství:

Upínací kleštiny ER č. 308881 – 309434, upínací klíč ER č. 309680 nebo 613300, trubička pro vnitřní chlazení č. 309885 a nástrčný klíč č. 309893.

Trubička pro vnitřní chlazení a nástrčný klíč č. 309885 a 309893.

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	55 mm
Pro kleštiny ER	25
Rozsah upínání	1 - 16 mm
Náhradní matice High-Speed GARANT č. 309610	25
Vnější Ø D	42 mm

Upnutí	PSC 50 krátký
Norma pro upínání	ISO 26623-1
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HSC
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Kleštinový upínač

Příslušenství

ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 10 mm	308960 10
Kleština ERs utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 12 mm	308959 12
Sada upínacích kleštin ER 15dílná 2–16 mm	309021
ER kleštinás utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 3 mm	308962 3
ER kleštinás utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 13 mm	308946 13
ER kleštinás utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 5 mm	308962 5
ER kleštinás utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 12 mm	308962 12
ER kleštinás utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 16 mm	308946 16
Kleština ERs utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 13 mm	308959 13
ER kleštinás utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 15 mm	308962 15
Sada upínacích kleštin ER 15dílná 2–16 mms utěsněním a tryskami	309245
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 5 mm	308941 5
ER kleštinás utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	308946 6
Kleština ERs utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 8 mm	308959 8
ER kleštinás utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 10 mm	308946 10

ER kleština s utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 11 mm	308962 11
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 7 mm	308960 7
Kleština ERs utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 5 mm	308959 5
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 2,5 mm	308941 2,5
Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	309430 6
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 3 mm	308941 3
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 2 mm	308960 2
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 12 mm	308941 12
Kleština ERs utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 14 mm	308959 14
ER kleština s utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 7 mm	308962 7
Kleština ERs utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 16 mm	308959 16
ER kleština s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 15 mm	308946 15
ER kleština s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 8 mm	308946 8
Kleština ERs utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 10 mm	308959 10
Kleština ERs utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 15 mm	308959 15
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 13 mm	308941 13
ER kleština s utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 9 mm	308962 9
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 7 mm	308941 7
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 11 mm	308960 11
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 9 mm	308941 9
ER kleština s utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 8 mm	308962 8
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 10 mm	308941 10
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 15 mm	308941 15
ER kleština s utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 14 mm	308962 14
Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací Jmenovitý upínací Ø d 7 mm	309430 7

ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 13 mm	308960 13
ER kleštinas utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 3 mm	308946 3
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 14 mm	308941 14
ER kleštinas utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 11 mm	308946 11
Upínací klíč HiRunER pro momentové klíče Typ 25	309749 25
Sada upínacích kleštin ER 15dílná 2–16 mm	309240
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 8 mm	308960 8
Kleština ERs utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 4 mm	308959 4
ER kleštinas utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 13 mm	308962 13
Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací Jmenovitý upínací Ø d 9 mm	309430 9
Sada upínacích kleštin ER 7dílná , 4–16 mms utěsněním	309022
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 14 mm	308960 14
ER kleštinas utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 12 mm	308946 12
ER kleštinas utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 14 mm	308946 14
ER kleštinas utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	308962 6
Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací Jmenovitý upínací Ø d 8 mm	309430 8
ER kleštinas utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 16 mm	308962 16
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 11 mm	308941 11
Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací Jmenovitý upínací Ø d 3,5 mm	309430 3,5
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 4 mm	308941 4
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 16 mm	308941 16
Kleština ERs utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 11 mm	308959 11
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 8 mm	308941 8
ER kleštinas utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 10 mm	308962 10
Kleština ERs utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 9 mm	308959 9

Kleština ERs utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 7 mm	308959 7
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 16 mm	308960 16
ER kleštinas utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 4 mm	308946 4
Upínací klíč ER Pro kleštinové upínače ER 25	309680 25
Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací Jmenovitý upínací Ø d 2,8 mm	309430 2,8
ER kleštinas utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 5 mm	308946 5
ER kleštinas utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 7 mm	308946 7
Sada upínacích kleštin ER 15dílná 2–16 mms utěsněním	309244
Kleština ERs utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 3 mm	308959 3
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 5 mm	308960 5
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 9 mm	308960 9
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 3 mm	308960 3
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 15 mm	308960 15
Kleština ERs utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	308959 6
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	308941 6
Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací Jmenovitý upínací Ø d 10 mm	309430 10
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 2 mm	308941 2
Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací Jmenovitý upínací Ø d 4,5 mm	309430 4,5
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 12 mm	308960 12
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	308960 6
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 4 mm	308960 4
ER kleštinas utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 4 mm	308962 4
ER kleštinas utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 9 mm	308946 9