

Garant**Tepelný upínač, PSC 50 krátký, Ø upnutí D1: 6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	308567 6
GTIN	4045197703583
Třída artiklu	31C

Popis**Provedení:**

- S otvorem Balluffchip.
- Všechny stopky na tvrdo přesoustružené (klidný chod!).
- Funkční plochy vnitřní kontury PSC opracované.

Použití:

K upínání nástrojů s tolerancí stopky h6.

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení tepelného upínače č. 302410 – 302417, smršťovací přístroje č. 354210 – 354450. Trubička pro vnitřní chlazení č. 309885, nástrčný klíč č. 309893 a sada vyvažovacích šroubů č. 309906 vel. 180.

Strategie obrábění: HSC

Upínací Ø D₁: 6 mm

Délka vyložení rozměr A: 75 mm

Vnější Ø D: 27 mm

Ø D₂: 21 mm

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	75 mm
Ø D ₂	21 mm
Upínací Ø D ₁	6 mm
Vnější Ø D	27 mm

Upnutí	PSC 50 krátký
Norma pro upínání	ISO 26623-1
Vnitřní chlazení	ano
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Tepelný upínací trn

Příslušenství

Adaptér chlazení krátký 4,5° Pro Ø upínání 6-9 mm	354235 6-9
Smršťovací přístroj Typ SU1	354210 SU1
Adaptér chlazení dlouhý 4,5° Pro Ø upínání 6-9 mm	354236 6-9
Vyměnitelný kotouč pro cívku SU1 Pro Ø upínání 6-12 mm	354240 6-12
Chladicí jednotka Typ CU1	354215 CU1
Skříň	354290