

Garant**Afstikningsklinge HSS, neutral, Klingehøjde h₅ / stikbredde w: 32/5,1 mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 273556 32/5,1 |
| GTIN | 4062406080693 |
| Artikelklasse | 21U |

Beskrivelse**Passer til:**

Holder nr. 273984 – 274000 eller nr. 319132; 319133 (VDI-holder).

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|------------|
| Til maks. emne-Ø | 120 mm |
| Stikbredde W | 5,1 mm |
| Klingehøjde h ₅ | 32 mm |
| Samlet længde L | 150 mm |
| Skæremateriale | HSS |
| Indsatstype | neutral |
| Indvendig køling | nej |
| Systemnøgle | ja |
| aksial stikning mulig | nej |
| Produkttype | Stikklinge |

