

**Arbejdsjakke Highline, skæv / sort, Konfektionsstørrelse DE: 98****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	091312 98
GTIN	4030913068145
Artikelklasse	06I

**Beskrivelse****Udførelse:**

Frisk og moderne kollektion **Highline** af førsteklases, ridsefri og krympefri stofblanding i trefarvet udførelse. Kontrastfarve af meget modstandsdygtigt kanvasstof. Robust takket være den tredobbelte syning på belastningspunkterne. Mange, nyttige detaljer, f.eks. mobil- og tommestoklomme samt regulerbar talje.

**Jakke** med udvidelsesfold i ryggen og elastik i taljen til optimal bærekomfort.

- **To brystlommer med klap og burrelukning.**
- **Skjult lynlås foran**
- **Mobillomme på venstre ærme.**
- **To påsatte sidelommer.**
- **Justerbare ærmelinninger med burrelukning.**

**Bemærk:**

Størrelsen angivet i shoppen svarer til konfektionsstørrelse DE. Tilsvarende størrelser i dit land fremgår af størrelsestabellen eller de tekniske data.

**Jakke** i farvekombinationen **kornblå / marine** under nr. 091311.

**Teknisk beskrivelse**

Antal sidelommer	2
------------------	---

Konfektionsstørrelse DE	98
Placering af mobillomme	på venstre ærme
Skjult lukkeliste	ja
Ærmeafslutning	Justerbar ærmelinning med burrelukning
Sidelommer	påsat
To brystlommer med klap og burrelukning	2
Stræklæg i ryggen.	ja
Kraveafslutning	Elastik i taljen
Størrelse FR	42L
Jakkelukning	Lynlås
Størrelse IT	42L
Serie	Highline
Specialtjeneste	Tekstilforædling
Størrelse ES	42L
Køn	Herre
Tekstilsammensætning	35% bomuld
Tekstilsammensætning	65% polyester
Materialegrammatur / vævstæthed	285 g/m <sup>2</sup>
Beklædning, standard	UV-standard 801
Beklædning, standard	Oeko-Tex Standard 100
Vask	60 °C farvet vask
Blegning	Ingen blegning
Kemisk rengøring	Rengøring med perchlorethylen
Tørring	Skånsom tørring i tørretumbler (lav temperatur)
Bøjle	Varm, op til maks. 200 °C
Farve	skæv / sort
Produkttype	Arbejdsjakke

