

Garant**Gevind-hurtigskiftepatron, SK 40, Gevindskæreområde: M14-33****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	334630 M14-33
GTIN	4045197708076
Artikelklasse	31P

Beskrivelse**Udførelse:**

- Kort konstruktion, med elastisk længdeudligning af tryk og træk.
 - Justerbart skæreansnittryk til forskellige materialer og snittapper.
- Med kugleføringsbøsning til længdeudligning uden spil og med let gang.

Anvendelse:

- Skæring af præcist kalibreret gevind.
- Kan anvendes til højre- og venstregevind.
- Til NC-maskiner og bearbejdningscentre.

Specialtilbehør:

Hurtigskifteindsatser, se nr. 335420 - 335660.

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820; 308835.

Bemærk:

- **Gevindskære-hurtigskiftepatron i andre skaftudførelser str. M14 – M33 fås på forespørgsel.**
- **Gevindskære-hurtigskiftepatron ikke egnet til indvendig køling.**

Holder-standard: ISO 7388-1

Længdeudligning, tryk: 24 mm

Længdeudligning, træk: 24 mm

Udvendig Ø D: 79 mm

Indv. Ø D₁: 48 mm

Udragende længde, A-mål: 138 mm

Teknisk beskrivelse

Gevindskæreamråde	M14 – M33
Længdeudligning, tryk	24 mm
Udvendig Ø D	79 mm
Længdeudligning, træk	24 mm
Udragende længde, A-mål	138 mm
Indv. Ø D ₁	48 mm
Adapter	SK 40
Holder-standard	DIN 69871
Holder-standard	ISO 7388-1
Produkttype	Gevindskærepatron

Tilbehør

Antræksbolteform B Passer til konus 40	308640 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308660 40
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 14 mm	335440 14
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 12 mm	335640 12
Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40	308700 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 25 mm	335640 25
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 12 mm	335440 12
AntræksbolteMazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 18 mm	335440 18

Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 18 mm	335640 18
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 16 mm	335640 16
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 22 mm	335440 22
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 28 mm	335640 28
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Spændebolt Hurco 45° med boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308635 40
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40	308605 40
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 11 mm	335440 11
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 14 mm	335640 14
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 20 mm	335440 20
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 25 mm	335440 25
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 11 mm	335640 11
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 28 mm	335440 28

Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 16 mm	335440 16
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 22 mm	335640 22
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
AntræksbolteForm A Passer til konus 40	308600 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 20 mm	335640 20
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40	308720 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40