

Garant**Gevind-hurtigskiftepatron, SK 50, Gevindskæreområde: M14-33****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	334638 M14-33
GTIN	4045197708083
Artikelklasse	31P

Beskrivelse**Udførelse:**

- Kort konstruktion, med elastisk længdeudligning af tryk og træk.
 - Justerbart skæreansnittryk til forskellige materialer og snittapper.
- Med kugleføringsbøsning til længdeudligning uden spil og med let gang.

Anvendelse:

- Skæring af præcist kalibreret gevind.
- Kan anvendes til højre- og venstregevind.
- Til NC-maskiner og bearbejdningscentre.

Specialtilbehør:

Hurtigskifteindsatser, se nr. 335420 - 335660.

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820; 308835.

Bemærk:

- **Gevindskære-hurtigskiftepatron i andre skaftudførelser str. M14 – M33 fås på forespørgsel.**
- **Gevindskære-hurtigskiftepatron ikke egnet til indvendig køling.**

Holder-standard: ISO 7388-1

Længdeudligning, tryk: 24 mm

Længdeudligning, træk: 24 mm

Udvendig Ø D: 79 mm

Indv. Ø D₁: 48 mm

Udragende længde, A-mål: 133 mm

Teknisk beskrivelse

Udvendig Ø D	79 mm
Udragende længde, A-mål	133 mm
Længdeudligning, træk	24 mm
Gevindskæreområde	M14 – M33
Indv. Ø D ₁	48 mm
Længdeudligning, tryk	24 mm
Adapter	SK 50
Holder-standard	DIN 69871
Holder-standard	ISO 7388-1
Produkttype	Gevindskærepatron

Tilbehør

Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 28 mm	335640 28
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 18 mm	335640 18
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 16 mm	335640 16
Spændenøgler til antræksbolt ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308830 50
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 50	308610 50
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 18 mm	335440 18
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 16 mm	335440 16
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 50	308785 50
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 22 mm	335440 22
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308790 50
Antræksbolteform B Passer til konus 50	308640 50

Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308795 50
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 20 mm	335640 20
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 50	308605 50
Momentindsats tilSpændebolt iht. DIN 69872 passer til konusdornstørrelse 50	308810 50
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 20 mm	335440 20
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 22 mm	335640 22
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 12 mm	335640 12
Antræksboltetætnet Passer til konus 50	308660 50
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 14 mm	335440 14
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 25 mm	335640 25
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 25 mm	335440 25
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308765 50
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 14 mm	335640 14
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 12 mm	335440 12
Momentindsats tilSpændebolt iht. DIN 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308812 50
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308650 50
AntræksbolteForm A Passer til konus 50	308600 50
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50	308820 50
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308760 50
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 11 mm	335640 11
	335440 11

Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling
Snittapskaft- Ø 11 mm

Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 50

308615 50

Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50

308620 50

Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50

308740 50

Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 50

308720 50

Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling
Snittapskaft- Ø 28 mm

335440 28