

**Garant****Gevind-hurtigskiftepatron, HSK-A 63, Gevindskæreområde: M14-33****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	334652 M14-33
GTIN	4045197708090
Artikelklasse	31P

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Kort konstruktion, med elastisk længdeudligning af tryk og træk.
  - Justerbart skæreansnitstryk til forskellige materialer og snittapper.
- Med kugleføringsbøsning til længdeudligning uden spil og med let gang.

**Anvendelse:**

- Skæring af præcist kalibreret gevind.
- Kan anvendes til højre- og venstregevind.
- Til NC-maskiner og bearbejdningscentre.

**Specialtilbehør:**

Hurtigskifteindsatser, se nr. 335420 - 335660.

Topnøgle nr. 309890.

**Bemærk:**

- **Gevindskære-hurtigskiftepatron i andre skaftudførelser str. M14 – M33 fås på forespørgsel.**
- **Gevindskære-hurtigskiftepatron ikke egnet til indvendig køling.**

Holder-standard: ISO 12164-1

Længdeudligning, tryk: 17,5 mm

Længdeudligning, træk: 17,5 mm

Udvendig Ø D: 86 mm

Indv. Ø D<sub>1</sub>: 48 mm

Udragende længde, A-mål: 141 mm

**Teknisk beskrivelse**

Indv. Ø D <sub>1</sub>	48 mm
Længdeudligning, træk	17,5 mm
Gevindskæreområde	M14 – M33
Længdeudligning, tryk	17,5 mm
Udvendig Ø D	86 mm
Udragende længde, A-mål	141 mm
Adapter	HSK-A 63
Holder-standard	DIN 69893
Holder-standard	ISO 12164-1
Produkttype	Gevindskærepatron

## Tilbehør

Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 28 mm	335440 28
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 16 mm	335440 16
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 22 mm	335640 22
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 25 mm	335640 25
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 18 mm	335440 18
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 20 mm	335640 20
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 12 mm	335640 12
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 22 mm	335440 22
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 14 mm	335440 14

Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 14 mm	335640 14
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 18 mm	335640 18
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 20 mm	335440 20
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 16 mm	335640 16
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 28 mm	335640 28
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 11 mm	335440 11
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 11 mm	335640 11
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 12 mm	335440 12
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 25 mm	335440 25