

Garant**Spændetangspatroner, ekstra slanke, HSK-A 63 A = 120, Spændeområde: 2-6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	304972 2-6
GTIN	4045197708380
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- HSK-funktionsflader bearbejdede.
- Skafter slebne efter hærkning.
- Med RFID/Balluffchip-boring.
- Spændepatronen spændes med en spændeskruer bagfra gennem patronen, kræver ingen spændemøtrik!

Fordel:

Ekstremt slank konstruktion muliggør bearbejdning også på svært tilgængelige komponenter, f.eks. til værktøjs- og formfremstilling.

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med cylinderskaft iht. 6499.

Leveringsomfang:

Inklusive spændeskruer og nøgle med T-greb.

Specialtilbehør:

Topnøgler nr. 309890, **GARANT spændetang nr. 309563.**

Teknisk beskrivelse

Ø D ₂	13 mm
Ø D ₁	9,6 mm
Spændeområde	2 - 6 mm
Udragende længde, A-mål	120 mm

Udvendig Ø D	27 mm
Adapter	HSK-A 63 A = 120
Holder-standard	DIN 69893
Holder-standard	ISO 12164-1
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 5 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Balluffchip-boring	ja
Produkttype	Spændepatron