

**Garant****Fladespændepatron Form AD, SK 50 ultrakort, Spænde-Ø D1: 20 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300412 20
GTIN	4045197708335
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Monteringsskrue i griberille.

**Anvendelse:**

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

**Norm:**

Ähnlich DIN 69871.

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820; 308830, reserveskrue nr. 309901.

Rundløbsnøjagtighed:  $\leq 3 \mu\text{m}$

Udragende længde, A-mål: 40 mm

Udvendig Ø D: 69,9 mm

**Teknisk beskrivelse**

Udragende længde, A-mål	40 mm
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Udvendig Ø D	69,9 mm
Adapter	SK 50 ultrakort
Norm	DIN 6359

Holder-standard	ISO 7388-1
Form	AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Produkttype	Fladespændepatron