



Modulopbygget skruestik lang, Kæbebredde A: 125mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	362105 125
GTIN	2050001774262
Artikelklasse	35G

Beskrivelse

Udførelse:

- Enkel mekanisk aktivering (op til 3,5 t).
- Let indstilling af spændebredde.
- Maskinskruestik med nedholderbakker.
- Indsatshærdet HRC 60.
- Parallelitet 0,02 mm.

Leveringsomfang:

Inklusive nedholderbakker, 1 emneanslag, 2 stk. notsten nr. 362160 str. 16/16, 1 spændenøgle, 1 nøgle med T-greb.

Bemærk:

Andre pasnotsten, se nr. 362160.

Teknisk beskrivelse

Spændeområde b	320 mm
Basisenhedshøjde G	40 mm
Kæbehøjde C	40 mm
Farvekode til passende tilbehør	Gerardi 125
Pasnot tværgående n	16 mm
Pasnot langsgående l	16 mm
Kæbebredde A	125 mm

Samlet længde L	520 mm
Vægt	18,3 kg
Maks. spændekraft ved 60 Nm	25 kN
Serie	Gerardi 125
Produkttype	Maskinskruestik

Tilbehør

Pasnotsten, par T-notmål B / pasnot 12/16 mm	362160 12/16
Bevægelig kæbe (styk) Til bakkebredde 125 mm	362143 125
Pasnotsten, par T-notmål B / pasnot 18/16 mm	362160 18/16
Langsrillet forsatsbakke (stk.) Til bakkebredde 125 mm	362146 125
Spændeelement komplet (styk) Til bakkebredde 125 mm	362144 125
Prismebakke (stk.) Til bakkebredde 125 mm	362125 125
Modulelement bevægeligt (stk.) Til bakkebredde 125 mm	362145 125
Pasnotsten, par T-notmål B / pasnot 16/16 mm	362160 16/16
Glat forsatsbakke, hård (stk.) Til bakkebredde 125 mm	362147 125
Spændejerns-par Til bakkebredde 125 mm	362120 125
Pasnotsten, par T-notmål B / pasnot 20/16 mm	362160 20/16
Modulelement fast (stk.) Til bakkebredde 125 mm	362150 125
Glat forsatsbakke, blød (stk.) Til bakkebredde 125 mm	362148 125
Pasnotsten, par T-notmål B / pasnot 14/16 mm	362160 14/16