



Modulopbygget skruestik lang, Kæbebredde A: 150/2mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	362105 150/2
GTIN	2050001774279
Artikelklasse	35G

Beskrivelse

Udførelse:

- Enkel mekanisk aktivering (op til 3,5 t).
- Let indstilling af spændebredde.
- Maskinskruestik med nedholderbakker.
- Indsatshærdet HRC 60.
- Parallelitet 0,02 mm.

Leveringsomfang:

Inklusive nedholderbakker, 1 emneanslag, 2 stk. notsten nr. 362160 str. 16/16, 1 spændenøgle, 1 nøgle med T-greb.

Bemærk:

Andre pasnotsten, se nr. 362160.

Teknisk beskrivelse

Vægt	32 kg
Samlet længde L	580 mm
Pasnot tværgående n	16 mm
Farvekode til passende tilbehør	Gerardi 150
Spændeområde b	360 mm
Kæbehøjde C	50 mm
Basisenhedshøjde G	50 mm

Kæbebredde A	150 mm
Pasnot langsgående l	16 mm
Maks. spændekraft ved 80 Nm	30 kN
Serie	Gerardi 150
Produkttype	Maskinskruestik

Tilbehør

Pasnotsten, par T-notmål B / pasnot 16/16 mm	362160 16/16
Vinkelbakke (stk.) Til bakkebredde 150 mm	362130 150
Modulelement fast (stk.) Til bakkebredde 150 mm	362150 150
Middelkæbe (styk) Til bakkebredde 150 mm	362142 150
Langsrillet forsatsbakke (stk.) Til bakkebredde 150 mm	362146 150
Prismebakke (stk.) Til bakkebredde 150 mm	362125 150
Modulelement bevægeligt (stk.) Til bakkebredde 150 mm	362145 150
Pasnotsten, par T-notmål B / pasnot 20/16 mm	362160 20/16
Glat forsatsbakke, blød (stk.) Til bakkebredde 150 mm	362148 150
Spændeelement komplet (styk) Til bakkebredde 150 mm	362144 150
Pasnotsten, par T-notmål B / pasnot 12/16 mm	362160 12/16
Pasnotsten, par T-notmål B / pasnot 18/16 mm	362160 18/16
Pasnotsten, par T-notmål B / pasnot 14/16 mm	362160 14/16
Prismebakke (stk.) Til bakkebredde 150 mm	362135 150
Glat forsatsbakke, hård (stk.) Til bakkebredde 150 mm	362147 150
Spændejerns-par Til bakkebredde 150 mm	362120 150
Bevægelig kæbe (styk) Til bakkebredde 150 mm	362143 150