

HOLEX**Markør, Skaft-Ød: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	358740 12
GTIN	4045197707482
Artikelklasse	32B

Beskrivelse**Udførelse:**

Kabinet i aluminium med Weldon-skaft. Trinløs indstilling af forspændingskraften. Skriftdybde 0,1–0,3 mm.

Fordel:

Overfladekomprimering, altså ingen svækkelse eller forringelse af materialet.

Mærkningshastighed modsvarer maksimal tilspænding. Høj slidstyrke, derved lang levetid for specialnålen. Egnede til mærkning af runde overflader. Kan anvendes på drejemaskinen. Høj processikkerhed. **Hurtigt nåleskift** takket være nem udtrækning. Emneujævnheder op til 7 mm (alt efter udførelse) kompenseres.

Anvendelse:

Til mærkning af meget forskellige materialer som f.eks. aluminium, titan, stål, bronze, kobber, messing, kunststoffer osv. Med en mindre nålespids er mærkninger af overfladehårdheder op til 57 HRC mulige.

Leveringsomfang:

Str. 12 – inklusive **3 nåle** nr. 358745 str. 0,3 – 0,5 – 0,8.

Str. 20 – inklusive **3 nåle** nr. 358745 str. 0,3 – 0,6 – 1,0.

Teknisk beskrivelse

L	66 mm
Skaft-Ød	12 mm
Ø D ₁	3 mm
Produkttype	Mærkningsværktøj (tilbehør)

Tilbehør

Ekstra nål Radius 0,6 mm	358745 0,6
Ekstra nål Radius 1,0 mm	358745 1,0
Ekstra nål Radius 0,3 mm	358745 0,3
Ekstra nål Radius 0,5 mm	358745 0,5
Ekstra nål Radius 0,8 mm	358745 0,8