

HOLEX**Måleur IP54, stødsikkert, Måleområde / kabinet-Ø: 10/58mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	432240 10/58
GTIN	4045197711410
Artikelklasse	42C

Beskrivelse**Udførelse:**

Præcisionsmåleure med stødsikring, **beskyttede mod sprøjtevand, olie og snavs**. Målebolt på skaft med gummibælg, tand på den øverste ende med beskyttelsesmuffe. Tætning bagvæg, urglas og udvendig ring fast sammenskruede. Spændeskaft-Ø 8 mm h6.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænk vand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Specialtilbehør:

Specialfølere nr. 434900; 434910; 434915.

Teknisk beskrivelse

Kalibrering	C1
Kabinet-Ø	58 mm
Skalaværdi	0,01 mm
Måleområde	10 mm

Målekraft	0,7 - 1,6 N
Indspændingsskaft-Ø h6	8 mm
Aflæsning pr. viseromdrejning	1 mm
Norm	DIN 878
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Måleafvigelse MPE (måleområde)	15 µm
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Måleure

Services

KalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 10 mm	023000 10
DAkKS-kalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 12,5 mm	023010 12,5

Tilbehør

Hårdmetal-føler Type 18/3	434910 18/3
Stål-føler Type 18/3	434900 18/3
Stål-føler Type 29/20	434900 29/20
Stål-føler Type 19/7	434900 19/7
Stål-føler Type 11	434900 11
Hårdmetal-føler Type 2	434910 2
Hårdmetal-føler Type 18/5	434910 18/5
Stål-føler Type 18/1	434900 18/1
Stål-føler Type 14/40	434900 14/40
Hårdmetal-føler Type 11	434910 11
Hårdmetal-føler Type 17	434910 17
Stål-føler Type 18/5	434900 18/5

Stål-føler Type 14/15	434900 14/15
Stål-føler Type 2	434900 2
Stål-føler Type 20	434900 20
Stål-føler Type 40/7,8	434900 40/7,8
Hårdmetal-føler Type 18/1	434910 18/1
Stål-føler Type 18/4	434900 18/4
Stål-føler Type 19/8	434900 19/8
Hårdmetal-føler Type 14	434910 14
Rubin-føler Type 2	434915 2
Stål-føler Type 13	434900 13
Stål-føler Type 39	434900 39
Stål-føler Type 24	434900 24
Stål-føler Type 12	434900 12
Stål-føler Type 29/10	434900 29/10
Stål-føler Type 17	434900 17
Stål-føler Type 16	434900 16
Stål-føler Type 30/10	434900 30/10
Stål-føler Type 11/20	434900 11/20
Stål-føler Type 32	434900 32
Stål-føler Type 18/2	434900 18/2
Stål-føler Type 10	434900 10
Stål-føler Type 11/15	434900 11/15
Stål-føler Type 40/10	434900 40/10
Stål-føler Type 18/6	434900 18/6
Stål-føler Type 28	434900 28
Hårdmetal-føler Type 18/4	434910 18/4
Hårdmetal-føler Type 18/6	434910 18/6
Hårdmetal-føler Type 16	434910 16
Stål-føler Type 14/20	434900 14/20

Stål-føler Type 14/30	434900 14/30
Hårdmetal-føler Type 18/2	434910 18/2
Stål-føler Type 11/35	434900 11/35
Stål-føler Type 15	434900 15
Stål-føler Type 19/11	434900 19/11
Hårdmetal-føler Type 10	434910 10
Stål-føler Type 11/30	434900 11/30
Stål-føler Type 11/25	434900 11/25
Stål-føler Type 19/10	434900 19/10
Stål-føler Type 14	434900 14
Stål-føler Type 19/9	434900 19/9
Glas til måleur Type 58	432260 58