

Garant**CNMG 120408, Type: HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250322 HB7020
GTIN	4045197711199
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 120408 HB7020 Type: HB7020

Spånryder: SG

Skæredybde a_p : 1,5 - 8 mmTilspænding f : 0,25 - 0,6 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 300 m/min**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,25 - 0,6 mm/o
Skæredybde a_p	1,5 - 8 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 300 m/min
Hjørneradius	0,8 mm
Spånryder	SG
Skærebetingelse	let afbrudt.

Type	HB7020
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120408
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning