

Garant**CNMM 120412, Type: HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250453 HB7020
GTIN	4045197711250
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMM 120412 HB7020 Type: HB7020

Spånbryder: SR

Skæredybde a_p : 2 - 10 mmTilspænding f : 0,4 - 1,2 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 300 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde a_p	2 - 10 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 300 m/min
Spånbryder	SR
Skærebetingelse	let afbrudt.
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,4 - 1,2 mm/o
Hjørneradius	1,2 mm

Type	HB7020
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMM 120412
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning