

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 32/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250042 32/12
GTIN	4045197710987
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Mindste forborings-Ø D_{min}	40 mm
Underlægsplade	259031 2
Midterforskydning L_3	22 mm
passende vendeskærsplatter	CN.. 1204..
Fjederstiftsæt	259047 2
ISO-kode holder	A32U PCKNR/L12
Plattestørrelse	12 mm
Knæledsskrue	259018 2
Knæled	259015 2
Fjedersæt	259044 2
Samlet længde L	350 mm
Spændehøjde L_2	31 mm
Indstillingsvinkel κ	75 grader
Skaft-Ø D_s	32 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3xD

Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Knæledsskrue Type 2	259018 2
Underlagsplatte Type 2	259031 2
Fjederstifsæt10 dele Type 2	259047 2
Knæled Type 2	259015 2
Fjedersæt10 dele Type 2	259044 2
PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 3 mm	674242 3
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500