

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 25/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251016 25/16
GTIN	4045197711571
Artikelklasse	21T

Beskrivelse**Bemærk:**

Anvend sammen med KNUX 1604..L vendeplatte.

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	KNUX 1604.. R/L
Midterforskydning L ₃	20,5 mm
Fjedersæt	259044 3
Plattestørrelse	16 mm
Spændejern	259038 17
ISO-kode holder	A25T CKUNR/L16
Skrue til klo	259021 3
Pind	259049 4
Mindste forborings-Ø D _{min}	36 mm
Samlet længde L	300 mm
Spænde højde L ₂	23 mm
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Skaft-Ø D _s	25 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre

Indv. drejedybde op til	3xD
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Spændejern Type 17	259038 17
Skrue til spændejern Type 3	259021 3
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 4 mm	674242 4
Fjedersæt10 dele Type 3	259044 3
Stift Type 4	259049 4
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659957 1600