

**Garant****Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 25/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250043 25/12
GTIN	4045197711526
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Underlægsplade	259031 2
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	32 mm
Plattestørrelse	12 mm
Knæledsskrue	259018 8
Fjedersæt	259044 2
ISO-kode holder	A25T PCKNR/L12
Fjederstiftsæt	259047 2
passende vendeskærsplatter	CN.. 1204..
Knæled	259015 2
Midterforskydning $L_3$	17 mm
Samlet længde $L$	300 mm
Spændehøjde $L_2$	23 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	75 grader
Skaft-Ø $D_s$	25 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D

Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

## Tilbehør

Knæled Type 2	259015 2
Fjedersæt10 dele Type 2	259044 2
Fjederstifsæt10 dele Type 2	259047 2
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Knæledsskrue Type 8	259018 8
Knæledsskrue Type 2	259018 2
Underlagsplatte Type 2	259031 2
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500