

Garant**Palle-kørestel, Læsseflade, breddexdybde: 1200X800/Hmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	919908 1200X800/H
GTIN	4045197711656
Artikelklasse	91T

Beskrivelse**Udførelse:**

Robust vinkelstålkonstruktion med 4 fanghjørner til fastgørelse af flade paller og gitterbokse. Elastic massive gummidæk med 2 faste hjul og 2 drejhjul (med bremse) og nav med rullelejer. Med praktisk skubbebøjle. Ergonomisk greb med Haptoprene®-kappe af hensyn til en optimal komfort – også med våde eller fedtede hænder.

Anvendelse:

Til flade paller og gitterbokse.

Lakering:

Sølvfarvet, **pulverlakeret**.

Teknisk beskrivelse

Bæreevne	1200 kg
Hjul-Ø	160 mm
Materiale, hjul	Elastisk massivt gummi
Antal drejhjul med hjulbremse	2
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Vægt	39 kg

Højde	300 mm
Læssefladehøjde	245 mm
Bredde	1275 mm
Læssefladebredde	1210 mm
Læssefladedybde	810 mm
Dybde	875 mm
Skydehåndtag	ja
Produkttype	Pallekørestel