



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

**Aluminiumsarbejdsplatform med stålrister, Antal trin inkl. platform: 2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	966149 2
GTIN	4031405510180
Artikelklasse	98G

**Beskrivelse****Udførelse:**

Stabil, sammensvejet rørkonstruktion, trin med skridsikker stålrister. Vangeender med skridsikre kunststofsko. Mobil takket være 2 løftehjul. Øverste standflade 550 × 300 mm.

**Teknisk beskrivelse**

Vægt	8 kg
Grundareal, dybde	0,73 m
Grundareal, bredde	0,69 m
Platformsdybde	300 mm
Platformhøjde uden gelænder	0,4 m
Tilgængelighed	Enkelt-sided
Hjul	ja
Platformsbredde	550 mm
Materiale	sammensvejet rørkonstruktion, trin af skridsikker stålrister
Trin, udførelse	Trin

Arbejdshøjde ca.	2,4 m
Antal trin inkl. platform	2
Stigeteknik, bærevne	150 kg
Produkttype	Arbejdsrepos