

**Garant****Kopifræser kort, Cylinderskaft, Ø D: 32mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212601 32
GTIN	4045197712677
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Præcist vendeplatteunderlag gennem optimering af platte- og platteholdertolerancerne.  
Garanti for maksimal udskiftningspræcision:  $\pm 0,015$  mm.

**Anvendelse:**

Universel anvendelse til slet- og semisletbearbejdning.

**Stål** – til generelle applikationer inden for fremstilling af sænker og forme.

**Bemærk:**

Beregn omdrejningstallet ud fra effektiv  $\varnothing D_w$ .

**Teknisk beskrivelse**

Skær- $\varnothing D_c$	32 mm
Vendeplatteskrue	219876 (30IP; 6,0 Nm)
$\varnothing d_1$	27 mm
Samlet længde $L_{i alt}$	186 mm
Skaft- $\varnothing D_s$ h6	32 mm
Udhængslængde $L_1$	100 mm
Antal skær Z	2
Indvendig køling	ja
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Fræseanvendelse	Kopifræsning

Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

---

## Tilbehør

Spændeskruer	219876
--------------	--------