


Garant**Fræsevendeplatte Ø 16 mm, Type: T1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212660 T1
GTIN	4045197712448
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Udførelse:**

Detaljerede vejledende værdier finder du i GARANT-spåntagningshåndbogen nr. 110020.

· **Radius-, rundløbs- og skiftenøjagtighed: $\pm 0,015$ mm.**

Anvendelse:

Kugleplatter med fuld radius til generel anvendelse inden for fremstilling af sænker og forme.

Fremføring f_z i titan > 850 N/mm²: 0,25 mm

Type: HB7935

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
Type	HB7935
Tilspænding f_z i aluminium, med korte spåner	0,25 mm
Tilspænding f_z i stål < 1400 N/mm ²	0,28 mm
Tilspænding f_z i stål < 60 HRC	0,2 mm
Fremføring f_z i titan > 850 N/mm ²	0,25 mm
Antal skift/skær	1

Produkttype

Vendskærsplatte til fræsning