

Garant**Kopifræser, med gevind, Ø D: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212620 12
GTIN	4045197712790
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Uden indvendig køling.

Præcist vendeplatteunderlag gennem optimering af platte- og platteholdertolerancerne.

Garanti for maksimal udskiftningspræcision: $\pm 0,015$ mm.

Anvendelse:

Universel anvendelse til slet- og semisletbearbejdning.

Stål – til generelle applikationer inden for fremstilling af sænker og forme.

Bemærk:

Beregn omdrejningstallet ud fra effektiv $\varnothing D_w$. Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr.

211750 str. 2,2 med klinge nr. **674252 str. 10IP**.

Teknisk beskrivelse

Skær- $\varnothing D_c$	12 mm
Holdegevind M	M8
Samlet længde $L_{i,alt}$	25 mm
Længde 1	16,5 mm
$\varnothing D_2$	13,5 mm
$\varnothing D_1 h_6$	8,5 mm
Vendeplatteskrue	219872 (10IP; 2,2 Nm)
Antal skær Z	2

Indvendig køling	nej
Skaftudførelse	med gevind
Fræseanvendelse	Kopifræsning
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2
Spændeskruer	219872