

**Garant****Kopfræser kort, Cylinderskaft, Ø D: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212601 10
GTIN	4045197712622
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Præcist vendeplatteunderlag gennem optimering af platte- og platteholdertolerancerne. Garanti for maksimal udskiftningspræcision:  $\pm 0,015$  mm.

**Anvendelse:**

Universel anvendelse til slet- og semisletbearbejdning.

**Stål** – til generelle applikationer inden for fremstilling af sænker og forme.

**Bemærk:**

Beregn omdrejningstallet ud fra effektiv  $\varnothing D_w$ . Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

**Teknisk beskrivelse**

Skær- $\varnothing D_c$	10 mm
Samlet længde $L_{i\text{alt}}$	92 mm
Udhængslængde $L_1$	32 mm
$\varnothing d_1$	8 mm
Skaft- $\varnothing D_s$ h6	12 mm
Vendeplatteskrue	219871 (8IP; 1,2 Nm)
Antal skær Z	2
Indvendig køling	ja
Skaftudførelse	Cylinderskaft

Fræseanvendelse	Kopifræsning
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

---

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Spændeskruer	219871
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm	211750 1,2