



## Fræserhovedadapter med kølekanal., HSK-A 100 kort, Dorn-Ø d1: 32mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	306677 32
GTIN	4045197712332
Artikelklasse	32A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Spænde-Ø 40 med 4 gevindboringer som adapter for knivhoveder iht. DIN 2079.
- Med Balluff-/RFID-chip-boring.
- Større krave-kontaktflade.
- HSK-funktionsflader bearbejdede.

Med kølekanal.

#### Anvendelse:

Til spænding af endeplansfræsere og knivhoveder.

#### Leveringsomfang:

Inkl. fræserspændeskruer.

#### Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, specialnøgle nr. 309840.

### Teknisk beskrivelse

Dorn-Ø d <sub>1</sub>	32 mm
passende specialnøgle nr. 309840	32
Fræsedornslængde L <sub>4</sub>	24 mm
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861	32
Udragende længde, A-mål	50 mm
Udvendig Ø D	78 mm

Adapter	HSK-A 100 kort
Holder-standard	DIN 69882-3
Holder-standard	ISO 12164-1
Holder-standard	DIN 69893
Form	A
Kølekanaler	Ikke låsbar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 20000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 6 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fræserhovedadapter

---

## Tilbehør

Specialnøgle Til dorn-Ø 32 mm	309840 32
Fræserspændeskruer Til dorn-Ø 32 mm	309860 32
Topnøgle til HSK-kølemiddelrør Til HSK 32	309890 32
HSK-kølemiddelrør Til HSK 32	309880 32