

**Fræserhovedadapter med kølekanal., HSK-A 63 kort, Dorn-Ø d1: 40mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	306537 40
GTIN	4045197712295
Artikelklasse	32A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **Spænde-Ø 40 med 4 gevindboringer som adapter for knivhoveder iht. DIN 2079.**
- **Med RFID/Balluffchip-boring.**
- **Større krave-kontaktflade.**
- **HSK-funktionsflader bearbejdede.**

Med **kølekanal.**

**Anvendelse:**

Til spænding af endeplansfræsere og knivhoveder.

**Leveringsomfang:**

Inkl. fræserspændeskruer.

**Specialtilbehør:**

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, specialnøgle nr. 309840, fræserspændeskruer til indvendig køling nr. 309861.

**Teknisk beskrivelse**

Fræsedornslængde L <sub>4</sub>	27 mm
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861	40
passende specialnøgle nr. 309840	40
Dorn-Ø d <sub>1</sub>	40 mm
Udragende længde, A-mål	60 mm

Udvendig Ø D	88 mm
Adapter	HSK-A 63 kort
Holder-standard	DIN 69882-3
Holder-standard	ISO 12164-1
Holder-standard	DIN 69893
Form	A
Kølekanaler	Ikke låsbar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 20000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 6 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fræserhovedadapter

## Tilbehør

Fræserspændeskruer Til dorn-Ø 40 mm	309860 40
Specialnøgle Til dorn-Ø 40 mm	309840 40