

Garant**Fræsevendeplatte Ø 25 mm, Type: ST1400****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212680 ST1400
GTIN	4045197712523
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Udførelse:**

Detaljerede vejledende værdier finder du i GARANT-spåntagningshåndbogen nr. 110020.

· **Radius-, rundløbs- og skiftenøjagtighed: $\pm 0,015$ mm.**

Anvendelse:

Kugleplatter med fuld radius til generel anvendelse inden for fremstilling af sænker og forme.

Fremføring f_z i titan > 850 N/mm²: 0,3 mm

Type: ST1400

Type: HB7520

Teknisk beskrivelse

Type	ST1400
Skæremateriale	HM
Type	HB7520
Tilspænding f_z i aluminium, med korte spåner	0,3 mm
Tilspænding f_z i stål < 1400 N/mm ²	0,33 mm
Tilspænding f_z i stål < 60 HRC	0,25 mm

Fremføring f_z i titan > 850 N/mm ²	0,3 mm
Antal skift/skær	1
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning