

**Garant****Kopfræser kort, Cylinderskaft, Ø D: 20mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 212601 20     |
| GTIN                | 4045197712653 |
| Artikelklasse       | 210           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Præcist vendeplatteunderlag gennem optimering af platte- og platteholdertolerancerne. Garanti for maksimal udskiftningspræcision:  $\pm 0,015$  mm.

**Anvendelse:**

Universel anvendelse til slet- og semisletbearbejdning.

**Stål** – til generelle applikationer inden for fremstilling af sænker og forme.

**Bemærk:**

Beregn omdrejningstallet ud fra effektiv  $\varnothing D_w$ . Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,0** med klinge nr. **674252 str. 20IP**.

**Teknisk beskrivelse**

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| $\varnothing d_1$           | 17 mm                 |
| Skær- $\varnothing D_c$     | 20 mm                 |
| Udhængslængde $L_1$         | 38 mm                 |
| Vendeplatteskrue            | 219874 (20IP; 5,0 Nm) |
| Skaft- $\varnothing D_s$ h6 | 20 mm                 |
| Samlet længde $L_{i alt}$   | 104 mm                |
| Antal skær Z                | 2                     |
| Indvendig køling            | ja                    |
| Skaftudførelse              | Cylinderskaft         |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Fræseanvendelse     | Kopifræsning |
| Værktøjsudskiftning | PowerCard    |
| Produkttype         | Kopifræser   |

## Tilbehør

|   |             |
|---|-------------|
| Spændeskruer  | 219874      |
| Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,0 Nm        | 211750 5,0  |
| PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP | 674252 20IP |