

**Garant****Kopifræser lang, Cylinderskaft, Ø D: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212603 12
GTIN	4045197712707
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Præcist vendeplattuunderlag gennem optimering af platte- og platteholdertolerancerne. Garanti for maksimal udskiftningspræcision:  $\pm 0,015$  mm.

**Anvendelse:**

Universel anvendelse til slet- og semisletbearbejdning.

**Stål** – til generelle applikationer inden for fremstilling af sænker og forme.

**Bemærk:**

Beregn omdrejningstallet ud fra effektiv  $\varnothing D_w$ . Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. 10IP**.

**Teknisk beskrivelse**

Skær- $\varnothing D_c$	12 mm
Udhængslængde $L_1$	22 mm
Samlet længde $L_{i,alt}$	110 mm
$\varnothing d_1$	10 mm
Længde, $\varnothing d_1$	53 mm
Vendeplatteskrue	219872 (10IP; 2,2 Nm)
Skaft- $\varnothing D_s$ h6	12 mm
Antal skær Z	2
Indvendig køling	ja
Skaftudførelse	Cylinderskaft

Fræseanvendelse	Kopifræsning
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

---

## Tilbehør

Spændeskruer	219872
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2