

Garant**Kopfræser kort, Cylinderskaft, Ø D: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212601 25
GTIN	4045197712660
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Præcist vendeplatteunderlag gennem optimering af platte- og platteholdertolerancerne. Garanti for maksimal udskiftningspræcision: $\pm 0,015$ mm.

Anvendelse:

Universel anvendelse til slet- og semisletbearbejdning.

Stål – til generelle applikationer inden for fremstilling af sænker og forme.

Bemærk:

Beregn omdrejningstallet ud fra effektiv $\varnothing D_w$.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	121 mm
Skaft- $\varnothing D_s$ h6	25 mm
Udhængslængde L_1	45 mm
Vendeplatteskrue	219875 (25IP; 6,0 Nm)
Skær- $\varnothing D_c$	25 mm
$\varnothing d_1$	22 mm
Antal skær Z	2
Indvendig køling	ja
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Fræseanvendelse	Kopfræsning

Værktøjsudskiftning

PowerCard

Produkttype

Kopifræser

Tilbehør

Spændeskruer

219875