



Fræserhovedadapter med kølekanal., HSK-A 100 kort, Dorn-Ø d1: 50mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	306677 50
GTIN	4045197712356
Artikelklasse	32A

Beskrivelse

Udførelse:

- Spænde-Ø 40 med 4 gevindboringer som adapter for knivhoveder iht. DIN 2079.
- Med Balluff-/RFID-chip-boring.
- Større krave-kontaktflade.
- HSK-funktionsflader bearbejdede.

Med kølekanal.

Anvendelse:

Til spænding af endeplansfræsere og knivhoveder.

Leveringsomfang:

Inkl. fræserspændeskruer.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, specialnøgle nr. 309840.

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	70 mm
Dorn-Ø d ₁	50 mm
Fræsedornslængde L ₄	30 mm
passende specialnøgle nr. 309840	50
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861	50
Udvendig Ø D	120 mm

Adapter	HSK-A 100 kort
Holder-standard	DIN 69882-3
Holder-standard	ISO 12164-1
Holder-standard	DIN 69893
Form	A
Kølekanaler	Ikke låsbar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 20000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 6 μm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fræserhovedadapter

Tilbehør

HSK-kølemiddelrør Til HSK 50	309880 50
Fræserspændeskruer Til dorn-Ø 50 mm	309860 50
Topnøgle til HSK-kølemiddelrør Til HSK 50	309890 50