

**Garant****Fræsevendeplatte Ø 16 mm, Type: ALU****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212660 ALU
GTIN	4045197712417
Artikelklasse	21A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Detaljerede vejledende værdier finder du i GARANT-spåntagningshåndbogen nr. 110020.

· Radius-, rundløbs- og skiftenøjagtighed:  $\pm 0,015$  mm.

**Anvendelse:**

Kugleplatter med fuld radius til generel anvendelse inden for fremstilling af sænker og forme.

Fremføring  $f_z$  i titan  $> 850$  N/mm<sup>2</sup>: 0,25 mm

Type: ALU

Type: HU7810

**Teknisk beskrivelse**

Type	ALU
Skæremateriale	HM
Type	HU7810
Tilspænding $f_z$ i aluminium, med korte spåner	0,25 mm
Tilspænding $f_z$ i stål $< 1400$ N/mm <sup>2</sup>	0,28 mm
Tilspænding $f_z$ i stål $< 60$ HRC	0,2 mm

Fremføring $f_z$ i titan > 850 N/mm <sup>2</sup>	0,25 mm
Antal skift/skær	1
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning