

**Garant****Fræsevendeplatte Ø 8 mm, Type: ST1400****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212630 ST1400
GTIN	4045197712127
Artikelklasse	21A

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Detaljerede vejledende værdier finder du i GARANT-spåntagningshåndbogen nr. 110020.**

· **Radius-, rundløbs- og skiftenøjagtighed:  $\pm 0,015$  mm.**

**Anvendelse:**

Kugleplatter med fuld radius til generel anvendelse inden for fremstilling af sænker og forme.

Fremføring  $f_z$  i titan  $> 850$  N/mm<sup>2</sup>: 0,15 mm

Type: ST1400

Type: HB7520

**Teknisk beskrivelse**

Type	ST1400
Skæremateriale	HM
Type	HB7520
Tilspænding $f_z$ i aluminium, med korte spåner	0,15 mm
Tilspænding $f_z$ i stål $< 1400$ N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm
Fremføring $f_z$ i titan $> 850$ N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm

Antal skift/skær	1
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning