

**Fræserhovedadapter med kølekanal., HSK-A 63 kort, Dorn-Ø d1: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	306537 16
GTIN	4045197712257
Artikelklasse	32A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **Spænde-Ø 40 med 4 gevindboringer som adapter for knivhoveder iht. DIN 2079.**
- **Med RFID/Balluffchip-boring.**
- **Større krave-kontaktflade.**
- **HSK-funktionsflader bearbejdede.**

Med **kølekanal.**

**Anvendelse:**

Til spænding af endeplansfræsere og knivhoveder.

**Leveringsomfang:**

Inkl. fræterspændeskruer.

**Specialtilbehør:**

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, specialnøgle nr. 309840, fræterspændeskruer til indvendig køling nr. 309861.

**Teknisk beskrivelse**

passende specialnøgle nr. 309840	16
Dorn-Ø d <sub>1</sub>	16 mm
Ekstra fræterspændemøtrik nr. 309860 / 309861	16
Fræsedornslængde L <sub>4</sub>	17 mm
Udragende længde, A-mål	50 mm

Udvendig Ø D	38 mm
Adapter	HSK-A 63 kort
Holder-standard	DIN 69882-3
Holder-standard	ISO 12164-1
Holder-standard	DIN 69893
Form	A
Kølekanaler	Ikke låsbar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 20000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 6 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fræserhovedadapter

## Tilbehør

Fræserspændeskruer Til dorn-Ø 16 mm	309860 16
Specialnøgle Til dorn-Ø 16 mm	309840 16