



Magnetmålestativ finindstilling på stangsystemet, Type: 120SF



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	441 180 120SF
GTIN	4045197713186
Artikelklasse	42D

Beskrivelse

Udførelse:

Mekanisk målestativ med central klemning. Alle tre led spændes med kun ét drejeregreb. Trinløst regulerbar klemmekraft med stor stabilitet. Kugleled muliggør hurtig og enkel positionering. Magnetfod med håndtag og prismatisk sål.

Standardmåleursholder til indspændingsskraft Ø 6 mm, Ø 8 mm og holdeprisme, finindstilling på måleursholder.

Teknisk beskrivelse

Længde, ledarm L ₂	51 mm
Længde, ledarm L ₁	56 mm
Magnetstyrke	320 N
Magnetfod, bredde	30 mm
Maks. belastning	2,7 kg
Udladning	178 mm
Magnetfod, højde	36 mm

Magnetfod, længde	36 mm
Tilslutningsgevind nederst	M5
Produkttype	Målestativ

Tilbehør

Holder til målestativ Type H	442100 H
3D-ledarm Type 120	442114 120
Holder til målestativ Type 2SM	442100 2SM
Stativfod Type S	442140 S
3D-ledarm Type 120	442110 120
Stativfod Type S	442120 S
Stativfod med finindstilling Type S	442125 S
Holder til målestativ Type 2SM	442104 2SM
Holder til målestativ Type K1	442100 K1
Holder til målestativ Type QR	442100 QR
Holder til målestativ Type CA	442100 CA
Holder til målestativ Type K2	442100 K2