

HOLEX**Magnetmålestativ finindstilling på stangsystemet, Type: 290****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 441180 290 |
| GTIN | 4045197713308 |
| Artikelklasse | 42D |

Beskrivelse**Udførelse:**

Mekanisk målestativ med central klemning. Alle tre led spændes med kun ét drejeregreb. Trinløst regulerbar klemmekraft med stor stabilitet. Kugleled muliggør hurtig og enkel positionering.

Magnetfod med håndtag og prismatisk sål.

Standardmåleursholder til indspændingsskaft Ø 6 mm, Ø 8 mm og holdeprisme, finindstilling på måleursholder.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------------|--------|
| Magnetfod, bredde | 50 mm |
| Længde, ledarm L ₂ | 129 mm |
| Magnetfod, højde | 55 mm |
| Magnetfod, længde | 80 mm |
| Udladning | 349 mm |
| Længde, ledarm L ₁ | 149 mm |

| | |
|----------------------------|------------|
| Magnetstyrke | 800 N |
| Maks. belastning | 8 kg |
| Tilslutningsgevind nederst | M8 |
| Produkttype | Målestativ |

Tilbehør

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Holder til målestativ Type 2SM | 442100 2SM |
| Stativfod Type 1 | 440868 1 |
| Stativfod Type V | 442120 V |
| Stativfod Type K3 | 442120 K3 |
| Stativfod Type 0 | 442120 0 |
| Holder til målestativ Type QR | 442100 QR |
| Stativfod Type 0 | 442140 0 |
| Holder til målestativ Type K2 | 442100 K2 |
| Holder til målestativ Type 2SM | 442104 2SM |
| Holder til målestativ Type H | 442100 H |
| Stativfod Type 1 | 442120 1 |
| 3D-ledarm Type 290 | 442110 290 |
| Stativfod Type 1 | 442140 1 |
| Holder til målestativ Type K1 | 442100 K1 |
| Holder til målestativ Type CA | 442100 CA |
| 3D-ledarm Type 290 | 442114 290 |
| Stativfod med finindstilling Type 0 | 442125 0 |