




Modulopbygget skruestik, Købebredde A: 125mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	362110 125
GTIN	4045197708229
Artikelklasse	32P

Beskrivelse

Udførelse:

- Maskinskruestik med nedholderbakker.
- Enkel mekanisk aktivering (op til 3,5 t).
- Let indstilling af spændebredde.
- Indsatshærdet HRC 60.
- Parallelitet 0,02 mm.

Leveringsomfang:

Inklusive emneanslag, 2 stk. notsten svarende til nr. 362160 str. 18/16, 1 spændenøgle, 1 skruenøgle til skruer med indvendig sekskant, 4 spændejern.

Bemærk:

Andre pasnotsten, se nr. 362160.

Teknisk beskrivelse

Farvekode til passende tilbehør	Modulær HOLEX 125
Basisenhedshøjde G	40 mm
Pasnot tværgående n	16 mm
Spændeområde b	150 mm
Vægt	18,5 kg
Pasnot langsgående l	16 mm

Samlet længde L	345 mm
Kæbebredde A	125 mm
Kæbehøjde C	40 mm
Produkttype	Maskinskruestik

Tilbehør

Pasnotsten, par T-notmål B / pasnot 12/16 mm	362160 12/16
Prismebakke (stk.) Til bakkebredde 125 mm	362127 125
Glat forsatsbakke, hård (stk.) Til bakkebredde 125 mm	362147 125
Pasnotsten, par T-notmål B / pasnot 14/16 mm	362160 14/16
Glat forsatsbakke, blød (stk.) Til bakkebredde 125 mm	362148 125
Langsrillet forsatsbakke (stk.) Til bakkebredde 125 mm	362146 125
Vinkelbakke (stk.) Til bakkebredde 125 mm	362132 125
Pasnotsten, par T-notmål B / pasnot 20/16 mm	362160 20/16
Pasnotsten, par T-notmål B / pasnot 16/16 mm	362160 16/16
Pasnotsten, par T-notmål B / pasnot 18/16 mm	362160 18/16