

**Fladespændepatron, HSK-A 100 kort, Spænde-Ø D1: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	304397 25
GTIN	4045197709264
Artikelklasse	32A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Med RFID/Balluff-Chip-hul.
- HSK-funktionsflader bearbejdede.

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 form B og DIN 6535 form HB.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, stiknøgle nr. 309890.

Bemærk:

HSK 40 og 50, form A og E leveres fra producenten.

Teknisk beskrivelse

Spænde-Ø D ₁	25 mm
Udragende længde, A-mål	100 mm
Ekstra spændeskruer nr. 309900	25
Udvendig Ø D	65 mm
Adapter	HSK-A 100 kort
Holder-standard	DIN 69893
Holder-standard	DIN 69882-4

Holder-standard	ISO 12164-1
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 20000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fladespændepatron

Tilbehør

HSK-kølemiddelrør Til HSK 25	309880 25
Reservespændeskruer til patron med spænde-Ø D1 25 mm	309900 25
Topnøgle til HSK-kølemiddelrør Til HSK 25	309890 25