

**Fladespændepatron, HSK-A 63 kort, Spænde-Ø D1: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	304277 25
GTIN	4045197709080
Artikelklasse	32A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Med RFID/Balluff-Chip-hul.
- HSK-funktionsflader bearbejdede.

**Anvendelse:**

Til spænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 form B og DIN 6535 form HB.

**Specialtilbehør:**

Kølemiddelrør nr. 309880, stiknøgle nr. 309890.

**Bemærk:**

HSK 40 og 50, form A og E leveres fra producenten.

**Teknisk beskrivelse**

Ekstra spændeskruer nr. 309900	25
Udragende længde, A-mål	110 mm
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	25 mm
Udvendig Ø D	65 mm
Adapter	HSK-A 63 kort
Holder-standard	DIN 69893
Holder-standard	DIN 69882-4

Holder-standard	ISO 12164-1
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 20000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HPC
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Fladespændepatron

## Tilbehør

Reservespændeskruer til patron med spænde-Ø D1 25 mm	309900 25
HSK-kølemiddelrør Til HSK 25	309880 25
Topnøgle til HSK-kølemiddelrør Til HSK 25	309890 25