

Garant**CNMG 09T308, Type: HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250052 HB7020
GTIN	4045197711007
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 09T308 HB7020 Type: HB7020

Spånryder: SS

Skæredybde a_p : 0,3 - 2,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 150 - 400 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde a_p	0,3 - 2,5 mm
Spånryder	SS
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 400 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt.
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,8 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o

Type	HB7020
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 09T308
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning