

**Garant**
**WNMG 080404, Type: HB7020**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251962 HB7020
GTIN	4045197711083
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

WNMG 080404 HB7020 Type: HB7020

Spånbryder: SS

 Skæredybde  $a_p$ : 0,3 - 2 mm

 Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/o

 Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 150 - 400 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde $a_p$	0,3 - 2 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Primær anvendelse	P
Spånbryder	SS
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	150 - 400 m/min
Tilspænding $f$	0,1 - 0,4 mm/o
Type	HB7020

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080404
Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning