


**Garant****SNMG 120408, Type: HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251144 HB7020
GTIN	4045197711038
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

SNMG 120408 HB7020 Hjørneradius: 0,8 mm

Type: HB7020

Spånbryder: SS

Skæredybde  $a_p$ : 0,3 - 2 mmTilspænding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 150 - 400 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde $a_p$	0,3 - 2 mm
Spånbryder	SS
Primær anvendelse	P
Tilspænding $f$	0,1 - 0,4 mm/o
Hjørneradius	0,8 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Type	HB7020

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	150 - 400 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 120408
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning