

Garant**HiPer-Drill skæreforsatser n7, HU7810, Ø D: 12,8 mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 231630 12,8 |
| GTIN | 4045197710017 |
| Artikelklasse | 21M |

Beskrivelse**Udførelse:**

Prismatisk slebet skærforsats til præcis positionering og stabil opspænding.

Rundløbsnøjagtighed i monteret tilstand $\leq 20 \mu\text{m}$. Til boringer op til nøjagtighed IT9.

Bemærk:

Yderligere mål kan leveres på forespørgsel. Skæredata gælder for grundelement 5×D.

Udfør kun pilotboringer med samme type skæreindsats.

Spidsvinkel: 135 grader

Til baseelement Ø D: 12,5 mm

Tilspænding f i aluminium, med korte spåner: 0,27 mm/o

Teknisk beskrivelse

| | |
|---|-----------|
| Ø D | 12,8 mm |
| Tilspænding f i aluminium, med korte spåner | 0,27 mm/o |
| Til baseelement Ø D | 12,5 mm |
| Antal skift/skær | 1 |
| Type | HU7810 |

| | |
|----------------|-------------------------|
| Skæremateriale | HM |
| Spidsvinkel | 135 grader |
| Antal skær Z | 2 |
| Produkttype | Skæreforsats til boring |