

Garant**WNMG 060408, Type: HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251954 HB7020
GTIN	4045197711076
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

WNMG 060408 HB7020 Type: HB7020

Spånryder: SS

Skæredybde a_p : 0,3 - 2 mmTilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 150 - 400 m/min**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Spånryder	SS
Hjørneradius	0,8 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 400 m/min
Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Type	HB7020

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 060408
Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning