

Garant**SCMT 09T304, Type: HB7020**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260742 HB7020
GTIN	4045197710833
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,05 - 0,2 mm/o
Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Primær anvendelse	P
Spånbryder	SS
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Type	HB7020
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 400 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SCMT 09T304
Antal skift/skær	4

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning