

**Garant****SCMT 09T308, Type: HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260744 HB7020
GTIN	4045197710840
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

SCMT 09T308 HB7020 Hjørneradius: 0,8 mm  
Type: HB7020  
Spånbryder: SS  
Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 150 - 400 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Spånbryder	SS
Tilspænding $f$	0,05 - 0,2 mm/o
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	0,8 mm
Skæredybde $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Type	HB7020

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	150 - 400 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SCMT 09T308
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning